


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

ORS-V/6M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OR0003

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής

Ναι

Ενισχυτές μεταγωγής

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Μήκος κύματος

[nm]

950

Έξοδοι

Προστασία

βραχυκυκλώματος

Όχι

Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης

πομπός

Απόσταση ανίχνευσης

[m]

< 2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Βαθμός προστασίας


IP 67



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

ORS-V/6M

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
MTTF	[χρόνια]	57078
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	0,093
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Γωνία στερέωσης: 1, E20212
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Σύνδεση		



RD = Χρώματα κλώνων :
 screen = Κόκκινο
 Θωράκιση