


Φωτοκύτταρο ανάκλασης

ORR/ORT-V/6M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OR0004

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Δέκτης σε άνω φακό
Πομπός σε κάτω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο ανάκλασης
------------------	-----------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής	Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	950

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια αναφερόμενη σε πρισματικό ανακλαστήρα [m]	0,3...1; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	< 200; (Λευκό χαρτί 200 x 200 mm)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
--------------------------------	----------



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

ORR/ORT-V/6M

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2
-----	--------------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	0,141
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Γωνία στερέωσης: 1, E20212
-----------------------	----------------------------


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 6 m; 2 x 0,14 mm²

Σύνδεση



1 =	πομπός
2 =	δέκτης
	Χρώματα κλώνων :
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
screen =	Θωράκιση