


Φωτοκύτταρο διάχυσης

ORT-V

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Δέκτης σε άνω φακό
Πομπός σε κάτω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής

Ναι

Ενισχυτές μεταγωγής

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής OV5012, OV0010

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος

Όχι

Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης

[mm]

< 300; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Διαστάσεις

[mm]

25 x 10 x 15

Υλικό κατασκευής

PPO τροποποιημένο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Γωνία στερέωσης: 1, E20212



Φωτοκύτταρο διάχυσης

ORT-V

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Σύνδεση



1 = πομπός

2 = δέκτης

Χρώματα κλώνων :

RD = Κόκκινο

WH = Λευκό

screen = Θωράκιση