




## Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OUN-HNKG/US-100-DNO

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OU5032 ή OU5095

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Δέκτης σε άνω φακό  
Πομπός σε κάτω φακό

### Χαρακτηριστικά προϊόντος

|             |             |
|-------------|-------------|
| Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
| Περίβλημα   | Ορθογωνικό  |

### Εφαρμογή

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Φίλτρο πόλωσης        |
| Αρχή λειτουργίας         | Φωτοκύτταρο ανάκλασης |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Τάση λειτουργίας [V]             | 10...50 DC   |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]         | 30; ((24 V)) |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι          |
| Είδος φωτός                      | Κόκκινο φως  |
| Μήκος κύματος [nm]               | 660          |

### Έξοδοι

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                               | NPN                               |
| Λειτουργία εξόδου                                | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]         | 2,5                               |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250                               |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]                      | 160                               |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                        | Ναι                               |
| Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος                 | Με παλμό                          |
| Προστασία υπερφόρτωσης                           | Ναι                               |

### Εύρος μέτρησης

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 1,5; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005) |
|-------------------------|-----------------------------------------------|



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OUP-HNKG/US-100-DNO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Εμβέλεια ρυθμιζόμενη     | Ναι |
| Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης | Ναι |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Συνθήκες περιβάλλοντος         |          |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67    |

|                     |              |             |
|---------------------|--------------|-------------|
| Δοκιμές / εγκρίσεις |              |             |
| ΗΜΣ                 | EN 60947-5-2 |             |
|                     | EN 55011     | Κατηγορία B |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Μηχανικά δεδομένα |                   |
| Περίβλημα         | Ορθογωνικό        |
| Διαστάσεις [mm]   | 28 x 16 x 51      |
| Υλικό κατασκευής  | PPO τροποποιημένο |
| Υλικό φακών       | Γυαλί             |

|                             |                      |                  |
|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού |                      |                  |
| Οθόνη ενδείξεων             | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Παρελκόμενα           |                 |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | Γωνία στερέωσης |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Παρατηρήσεις    |       |
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

