
OS0028

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OSE-FBOA/T

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Χρονικό με ποτενσιόμετρο
2 Ευαισθησία ποτενσιόμετρου
Δέκτης σε άνω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	20...250 AC/DC
Βαθμός προστασίας		II
Έξοδοι		
Λειτουργία εξόδου		φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	10,5
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC	[V]	10,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου	[mA]	15
Μεγ. ρεύμα διαρροής	[mA]	5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	25
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	40
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι

OS0028

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OSE-FBOA/T

Προστασία υπερφόρτωσης		Όχι	
Λειτουργία χρονικού	[s]	0,01...5	
Εύρος μέτρησης			
Πομπός / δέκτης		δέκτης	
Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 20	
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80	
Βαθμός προστασίας		IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Κατηγορία B
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα		Ορθογωνικό	
Διαστάσεις	[mm]	80 x 28 x 95	
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο	
Υλικό φακών		Γυαλί	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Γωνία στερέωσης	
		Κατσαβίδι	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			

Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm

Σύνδεση

