


Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OWS-00KG/0,1M/US

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OJ5065

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Πομπός σε κάτω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

15; ((36 V))

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Μήκος κύματος

[nm]

660

Έξοδοι

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης

πομπός

Απόσταση ανίχνευσης

[m]

< 4

Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος

[mm]

320

Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε

στη μέγιστη εμβέλεια

OW1013



Πομπός φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OWS-00KG/0,1M/US

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	0,026
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	36 x 60 x 10
Υλικό κατασκευής		ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
Υλικό φακών		PMMA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
-----------------	------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,1 m, PVC

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

