


Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWL-3506-BPKG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: TW7001 + E35065

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Κυλινδρικό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 20

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

400

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

1000

Προστασία

βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας

βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

Εύρος μέτρησης

Υστέρηση περιοχής ανίχνευσης

[%]

1...15



Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWL-3506-BPKG

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Κυλινδρικό
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 200
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Υλικό φακών		Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 7/8"		



Σύνδεση

