


## Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWL-7506-ANKG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Κυλινδρικό

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

&lt; 20

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

## Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

400

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

300

Προστασία βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

## Εύρος μέτρησης

Υστέρηση περιοχής ανίχνευσης

[%]

1...15

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...60

Βαθμός προστασίας

IP 65

## Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ

EN 60947-5-2

EN 55011

Κατηγορία B



## Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWL-7506-ANKG

## Μηχανικά δεδομένα

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Περίβλημα        | Κυλινδρικό                                           |
| Διαστάσεις [mm]  | Ø 58 / L = 200                                       |
| Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
| Υλικό φακών      | Γυαλί                                                |

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο |
|-----------------|----------------------|------------------|

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 7/8"



## Σύνδεση

