


Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWI-BPKG/US-100

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: TW7000

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Με σπείρωμα

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

20; ((24 V))

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

150

Προστασία βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια ρυθμιζόμενη

Ναι

Περιοχή μήκους κύματος

[μm]

6...14

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης

[s]

< 500

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...60

Βαθμός προστασίας

IP 65

Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWI-BPKG/US-100

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B
MTTF [χρόνια]	912	

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Με σπείρωμα	
Διαστάσεις [mm]	M30 x 1,5 / L = 114	
Περιγραφή σπειρώματος	M30 x 1,5	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου	
Υλικό φακών	πλαστικό	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2	
	Κατσαβίδι	

Παρατηρήσεις

Σημειώσεις	Κωδικός υπό κατάργηση	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

