


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OUE-HPKG



Δέκτης σε άνω φακό



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...55 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	20; ((24 V))
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος [nm]	880

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	140
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 6
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
--------------------------------	----------



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OU5-HPKG

Βαθμός προστασίας		IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Κατηγορία B
MTTF	[χρόνια]	618	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	150	
Περίβλημα		Ορθογωνικό	
Διαστάσεις	[mm]	28 x 16 x 51	
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο	
Υλικό φακών		Γυαλί	
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Γωνία στερέωσης: 1, E20211	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Σύνδεση			



BN	Καφέ
BU	Μπλε
BK	μαύρο

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

