



Φωτοκύτταρο διάχυσης

OUT-DNKG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Δέκτης σε άνω φακό
Πομπός σε κάτω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

35; ((24 V))

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Μήκος κύματος

[nm]

880

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN

Λειτουργία εξόδου

Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

250

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

160

Προστασία
βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας
βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης

[mm]

< 200; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm)

Εμβέλεια ρυθμιζόμενη

Ναι

Μεγ. διάμετρος φωτεινού
στίγματος

[mm]

180


Διαστάσεις στίγματος
αναφέρονται σε

στη μέγιστη εμβέλεια

Φωτοκυτόταρο διάχυσης

OUT-DNKG

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	28 x 16 x 51
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών		Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Γωνία στερέωσης
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Σύνδεση		



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
BK =	Μπλε
	μαύρο