



## Φωτοκυτόταρο ανάκλασης

OUR-HPKG/6M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OU5070

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Δέκτης σε άνω φακό  
Πομπός σε κάτω φακό



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

|             |              |
|-------------|--------------|
| Είδος φωτός | Υπέρυθρο φως |
| Περίβλημα   | Ορθογωνικό   |

## Εφαρμογή

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Αρχή λειτουργίας | Φωτοκυτόταρο ανάκλασης |
|------------------|------------------------|

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Τάση λειτουργίας [V]             | 10...55 DC   |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]         | 35; ((24 V)) |
| Βαθμός προστασίας                | II           |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι          |
| Είδος φωτός                      | Υπέρυθρο φως |
| Μήκος κύματος [nm]               | 950          |

## Έξοδοι

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                               | PNP                               |
| Λειτουργία εξόδου                                | Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]         | 2,5                               |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250                               |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]                      | 160                               |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                        | Ναι                               |
| Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος                 | Με παλμό                          |
| Προστασία υπερφόρτωσης                           | Ναι                               |

## Εύρος μέτρησης


|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Απόσταση ανίχνευσης [m] | 0,15...3; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005) |
|-------------------------|--------------------------------------------------|



## Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OUR-HPKG/6M

|                                        |                            |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Εμβέλεια ρυθμιζόμενη                   | Ναι                        |                  |
| Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm] | 262                        |                  |
| Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε    | στη μέγιστη εμβέλεια       |                  |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                 |                            |                  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]         | -25...80                   |                  |
| Βαθμός προστασίας                      | IP 67                      |                  |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                    |                            |                  |
| ΗΜΣ                                    | EN 60947-5-2               | Κατηγορία B      |
|                                        | EN 55011                   |                  |
| Μηχανικά δεδομένα                      |                            |                  |
| Βάρος [g]                              | 0,298                      |                  |
| Περίβλημα                              | Ορθογωνικό                 |                  |
| Διαστάσεις [mm]                        | 28 x 16 x 51               |                  |
| Υλικό κατασκευής                       | PPE τροποποιημένο          |                  |
| Υλικό φακών                            | Γυαλί                      |                  |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού            |                            |                  |
| Οθόνη ενδείξεων                        | Ενεργοποίησης εξόδου       | 1 x LED, Κίτρινο |
| Παρελκόμενα                            |                            |                  |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα                  | Γωνία στερέωσης: 1, E20211 |                  |
| Παρατηρήσεις                           |                            |                  |
| Τμχ συσκευασίας                        | 1 τμχ                      |                  |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                |                            |                  |
| Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²        |                            |                  |
| Σύνδεση                                |                            |                  |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| BK = | μαύρο            |

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής  
φωτός

