



Φωτοκύτταρο διάχυσης

OUN-DPKG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Δέκτης σε άνω φακό
Πομπός σε κάτω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Φωτοκύτταρο διάχυσης πολύ μικρής εμβέλειας

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

35; ((24 V))

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Μήκος κύματος [nm]

880

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Λειτουργία εξόδου

Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC [V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC [mA]

250

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]

160

Προστασία
βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας
βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]

20...40; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm)

Μεγ. διάμετρος φωτεινού
στίγματος [mm]

20

Διαστάσεις στίγματος
αναφέρονται σε


στη μέγιστη εμβέλεια



Φωτοκύτταρο διάχυσης

OUN-DPKG

Φωτοκύτταρο διάχυσης πολύ μικρής εμβέλειας	Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Διαστάσεις [mm]	28 x 16 x 51	
Υλικό κατασκευής	PPO τροποποιημένο	
Υλικό φακών	Γυαλί	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Γωνία στερέωσης: 1, E20211	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Σύνδεση		



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
BK =	Μπλε
	μαύρο

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

