




Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OU5-HNKG/US-100-DNO

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OU5009

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Δέκτης σε άνω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...50 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

20; ((24 V))

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN

Λειτουργία εξόδου

Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

250

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

140

Προστασία βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης

δέκτης

Απόσταση ανίχνευσης

[m]

< 6

Εμβέλεια ρυθμιζόμενη

Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OU5-HNKG/US-100-DNO

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	28 x 16 x 51
Υλικό κατασκευής	PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών	Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Γωνία στερέωσης
-----------------------	-----------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

