


Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWF-5000-AB0A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: TW7011 + E35061 + E35065

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Κυλινδρικό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...250 AC/DC

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Όχι

Έξοδοι

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

10,5

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής AC

[V]

10,5

Ρεύμα ελάχιστου φορτίου

[mA]

15

Μεγ. ρεύμα διαρροής

[mA]

7

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

50



Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWF-5000-ABOA

Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	20
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	25
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης		Όχι

Εύρος μέτρησης

Υστέρηση περιοχής ανίχνευσης	[%]	1...15
---------------------------------	-----	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας		IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα		Κυλινδρικό
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 129
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Υλικό φακών		Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα		Οπτικές ίνες με σωλήνα αλουμινίου
-----------------------	--	-----------------------------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 7/8"



Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWF-5000-AB0A

Σύνδεση



Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 A γρήγορης απόκρισης