


Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWL-3506-ABOA

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: TW7001 + E35065

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Κυλινδρικό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...250 AC/DC

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Όχι

Έξοδοι

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

10,5

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής AC

[V]

10,5

Ρεύμα ελάχιστου φορτίου

[mA]

15

Μεγ. ρεύμα διαρροής

[mA]

7

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

50

Βραχυχρόνιο ονομαστικό
ρεύμα εξόδου μεταγωγής

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Συχνότητα μεταγωγής AC

[Hz]

20

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

25

Προστασία
βραχυκυκλώματος

Όχι

Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι




Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWL-3506-ABOA

Εύρος μέτρησης		
Υστέρηση περιοχής ανίχνευσης	[%]	1...15
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Κυλινδρικό
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 200
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Υλικό φακών		Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 7/8"		
		

Σύνδεση



Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 A γρήγορης απόκρισης