


Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWS-7520-ABOA



CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Κυλινδρικό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...250 AC/DC

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Όχι

Έξοδοι

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

10,5

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής AC

[V]

10,5

Ρεύμα ελάχιστου φορτίου

[mA]

15

Μεγ. ρεύμα διαρροής

[mA]

7

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

50

Βραχυχρόνιο ονομαστικό
ρεύμα εξόδου μεταγωγής

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Συχνότητα μεταγωγής AC

[Hz]

20

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

25

Προστασία
βραχυκυκλώματος

Όχι

Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι

Εύρος μέτρησης

Υστέρηση περιοχής
ανίχνευσης

[%]

1...15

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...60



Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWS-7520-AB0A

Βαθμός προστασίας	IP 65
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Κυλινδρικό
Διαστάσεις [mm]	Ø 58 / L = 150
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Υλικό φακών	Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρατηρήσεις


Παρατηρήσεις	Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 7/8"



Σύνδεση



Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 A γρήγορης απόκρισης