


Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OWP-FPKG/0,1M/US

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OJ5063

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Πομπός σε κάτω φακό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Φίλτρο πόλωσης

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

35; ((36 V))

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Μήκος κύματος

[nm]

660

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

200

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

250

Προστασία

βραχυκυκλώματος

Ναι



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OWP-FPKG/0,1M/US

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [m]	0,1...1,5; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm]	120
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	στη μέγιστη εμβέλεια
Διαθέσιμο φίλτρο πόλωσης	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	Κατηγορία B
	EN 55011	

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	36 x 60 x 10
Υλικό κατασκευής	ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
Υλικό φακών	PMMA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,1 m, PVC



Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OWP-FPKG/0,1M/US

Σύνδεση



διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

