


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Περίβλημα

Κυλινδρικό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 20

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής DC

[mA]

400

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

300

Προστασία

βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας

βραχυκυκλώματος

Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι



Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWF-9000-ANKG

Εύρος μέτρησης		
Υστέρηση περιοχής ανίχνευσης	[%]	1...15
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Κυλινδρικό
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 129
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου
Υλικό φακών		Γυαλί
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Οπτικές ίνες με σωλήνα αλουμινίου
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 7/8"		