

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PM-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

Κωδικός υπό κατάργηση


Ημερομηνία κατάργησης: 03/31/2024

Εναλλακτικοί κωδικοί: PI1005 ή PM1705

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.

Δεν διατίθενται πλέον αντάπτορες ως παρελκόμενα σύνδεσης



- 1 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης
2 Aseptoflex σπείρωμα



EC 1935/2004

EHEDG Tested

FCM



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1		
Εύρος μέτρησης	-0,99...4 bar	-14,4...58 psi	-99...400 kPa
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex		

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές		
Εφαρμογή	επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών		
Μέσο	Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια		
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Ελαχ. πίεση διάρρηξης	100 bar	1450 psi	10000 kPa
Αντοχή σε πιέσεις	30 bar	435 psi	3000 kPa



Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PM-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

Σχεδίαση πίεσης	σχετική πίεση		
Χωρίς διάκενο	Ναι		
Ηλεκτρικά δεδομένα			
Τάση λειτουργίας [V]	14...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)		
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ]	100; (500 V DC)		
Βαθμός προστασίας	III		
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι		
Είσοδοι / έξοδοι			
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1		
Έξοδοι			
Συνολικός αριθμός εξόδων	1		
Σήμα εξόδου	αναλογικό σήμα		
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1		
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]	4...20		
Μεγ. φορτίο [Ω]	550; (U _b = 24 V; (U _b - 13 V) / 20 mA)		
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι		
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης			
Εύρος μέτρησης	-0,99...4 bar	-14,4...58 psi	-99...400 kPa
Αναλογικό αρχικό σημείο	-0,99...1 bar	-14,4...14,5 psi	-99...100 kPa
Αναλογικό τελικό σημείο	0,26...4 bar	3,7...58 psi	26...400 kPa
Σε βήμα	0,01 bar	0,1 psi	1 kPa
Εργοστασιακή ρύθμιση		ASP = 0,00 bar	AEP = 4,00 bar
Ακρίβεια / αποκλίσεις			
Επαναληψιμότητα [% του εύρους]	< ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1)		
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , γραμμικότητα, συμπερ. υστέρηση και επαναληψιμότητα , ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1)		
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος)		
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
Χρόνοι απόκρισης			
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms]	3		
Λογισμικό / προγραμματισμός			
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	σημείο μηδέν; εύρος		



Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PM-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		EPS
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]		-40...100
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	1 GHz / Ακρίβεια < 2,5%
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια]		269
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]		473
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο		κεραμικό (99,9 % Al ₂ O ₃); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ελαχ. κύκλοι πίεσης		100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας		βιδωτή σύνδεση Aseptoflex εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Η έγκριση 3A είναι έγκυρη μόνο αν χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση προσαρμογείς με έγκριση 3A.
Σημειώσεις		Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.; Δεν διατίθενται πλέον αντάπτορες ως παρελκόμενα σύνδεσης
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες		

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης

PM-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

Σύνδεση

