


**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Ανάλυση	1...10000; (παραμετροποιήσιμη; Εργοστασιακή ρύθμιση: 1024) ανάλυση
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Σχεδίαση άξονα	Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας
Διάμετρος άξονα [mm]	12

Εφαρμογή

Σύστημα ανίχνευσης	μαγνητικοί
--------------------	------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	4,75...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 150
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s]	0,5
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min]	12000

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	HTL/TTL
Συχνότητα μεταγωγής [kHz]	1000
Εργοστασιακή ρύθμιση	Λειτουργία εξόδου: HTL (50 mA)
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Διαφορά φάσης A και B [°]	90

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	1...10000; (παραμετροποιήσιμη; Εργοστασιακή ρύθμιση: 1024) ανάλυση
---------	--

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια [°]	0,1
--------------	-----



Αυξητικοί κωδικοποιητές με οπή

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Λογισμικό / προγραμματισμός		
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	Ανάλυση; Φορά περιστροφής; HTL; TTL	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	2,3	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...85	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	95; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση)	
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 66; IP 67; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 65)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις		200 g
Αντοχή σε δονήσεις		30 g
MTTF [χρόνια]	292	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	256,5	
Διαστάσεις [mm]	Ø 36,5 / L = 58,5	
Υλικό κατασκευής	Φλάντζα: Αλουμίνιο; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4521 / 444)	
Ροπή σύσφιξης [Nm]	< 0,7; (Βίδα στερέωσης)	
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min]	12000	
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm]	1	
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C]	20	
Σχεδίαση άξονα	Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας	
Διάμετρος άξονα [mm]	12	
Υλικό άξονα	Ανοξείδωτος χάλυβας	
Βάθος τοποθέτησης του άξονα [mm]	18	
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm]	0,5	
Φλάντζα σύσφιξης	Ø 36.5 mm	




Αυξητικοί κωδικοποιητές με οπή

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12, Ακτινικά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξονικά; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316)



IO-Link


1	L+
2	να μην χρησιμοποιείται
3	L-
4	IO-Link
5	να μην χρησιμοποιείται
6	να μην χρησιμοποιείται
7	να μην χρησιμοποιείται
8	να μην χρησιμοποιείται
Θωράκιση	Αρσενικός κονέκτορας

κωδικοποιητής

1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
6	A-
7	B-
8	Z-
Θωράκιση	Αρσενικός κονέκτορας

διαγράμματα και γραφήματα

Διάγραμμα παλμών



Περιστροφή σύμφωνα με τους δείκτες του ωρολογιού (κοιτώντας τον άξονα)