




Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	PROFIBUS DP
Σχεδίαση άξονα	Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας
Διάμετρος άξονα [mm]	12

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	απόλυτο
Τύπος περιστροφής	Πολύστροφοι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	100; ((24 V))
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Τρόπος κωδικοποίησης	δυαδικά
----------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
---------	---------------------------------------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	κατεύθυνση αρίθμησης τιμών κωδικών; Ανάλυση; σημείο μηδέν; τερματικοί διακόπτες HI και LO; ενδείκτης κίνησης; διαχωρισμός μονόστροφος/ πολύστροφος
Λειτουργίες διάγνωσης	συναγερμοί; προειδοποιήσεις; κατάσταση; σειριακός αριθμός κωδικοποιητή
Διευθυνσιοδότηση	διακόπτης επιλογής διεύθυνσης; 0...126



Απόλυτος πολύτροφος κωδικοποιητής με οπή

RM-0025-E24/E-U

Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		PROFIBUS DP
PROFIBUS DP		
Πρότυπο μετάδοσης		DPV2
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	98
Βαθμός προστασίας		IP 67; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 67)
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις		100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[χρόνια]	13,5
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	648
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58,5 / L = 99
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο; Δακτύλιος σύσφιξης: Ορείχαλκος
Μεγ. περιστροφή, μηχανική		[U/min] 12000
Σχεδίαση άξονα		Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας
Διάμετρος άξονα	[mm]	12
Υλικό άξονα		χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	40
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	110
Φλάντζα σύσφιξης		σύνδεσμος στάτορα
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης:		