


RM3010



Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με σπή

RM012BRU41312bPRN



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	ProfiNet-IO; PROFINET προφίλ κωδικοποιητή V4.2
Σχεδίαση άξονα	Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας
Διάμετρος άξονα [mm]	12

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	απόλυτο
Τύπος περιστροφής	Πολύστροφοι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	100; ((24 V))
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Τρόπος κωδικοποίησης	δυαδικά

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
---------	---------------------------------------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

14 - 16 Bits	
Ακρίβεια [°]	0,0439
<13 Bits	
Ακρίβεια [°]	0,022

RM3010



Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με οπή

RM012BRU41312bPRN

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



1	10...30 V DC
2	Ελεύθερο
3	GND 0 V
4	Ελεύθερο