


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: RM7012

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 M4 Βάθος 5 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	CAN
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	10

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	απόλυτο
Τύπος περιστροφής	Πολύστροφοι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	9...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 250
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Τρόπος κωδικοποίησης	δυναμικά

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
---------	---------------------------------------



Απόλυτος πολύτροφος κωδικοποιητής με άξονα

RMK0025-C24/E

Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια	± 1 LSB	
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	παράμετρος CAN; αλλαγή εύρους; προρυθμισμένη; Ταχύτητα μετάδοσης; Φορά περιστροφής; Διεύθυνση	
Διευθυνσιοδότηση	διακόπτης επιλογής διεύθυνσης; Λογισμικό	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	CAN	
CAN		
Πρωτόκολλο	CANopen; DSP - 406	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...70
Βαθμός προστασίας	IP 66; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 67)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις		100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις		10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	612
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 100
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	6000
Μεγ. ροπή εκκίνησης	[Nm]	1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής	[°C]	20
Σχεδίαση άξονα		συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα	[mm]	10
Υλικό άξονα		χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	20
Φλάντζα σύσφιξης		Φλάντζα στερέωσης
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης: ; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 25 m; 100 m (500 kb/s)		