


Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RMV Profibus

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: RM3007

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 M4 Βάθος 5 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	PROFIBUS DP
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	10

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 150
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min]	6000

Έξοδοι

Τρόπος κωδικοποίησης	Διαδικός κωδικός
----------------------	------------------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
---------	---------------------------------------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	κατεύθυνση αρίθμησης τιμών κωδικών; Ανάλυση; σημείο μηδέν; τερματικοί διακόπτες HI και LO; ενδείκτης κίνησης; διαχωρισμός μονόστροφος/ πολύστροφος
Λειτουργίες διάγνωσης	συναγερμοί; προειδοποιήσεις; κατάσταση; σειριακός αριθμός κωδικοποιητή
Διευθυνσιοδότηση	διακόπτης επιλογής διεύθυνσης; 0...126



Απόλυτος πολύτροφος κωδικοποιητής με άξονα

RMV Profibus

Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP		
Πρότυπο μετάδοσης	DPV0 Class 2 (EN50170)	
Ρυθμός μετάδοσης	...12 Mbit/s	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...70
Βαθμός προστασίας	IP 66; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 67)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις		100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις		10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	622
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 100
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο	
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης	[Nm]	1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής	[°C]	20
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα	
Διάμετρος άξονα	[mm]	10
Υλικό άξονα	χάλυβας (1.4104)	
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	20
Φλάντζα σύσφιξης	Φλάντζα στερέωσης	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης: ; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)		