




Χαρακτηριστικά προϊόντος	
Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	CAN
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	10
Εφαρμογή	
Αρχή λειτουργίας	απόλυτο
Τύπος περιστροφής	Πολύστροφοι
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Έξοδοι	
Τρόπος κωδικοποίησης	δυναμικά
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης	
Ανάλυση	8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit
Λογισμικό / προγραμματισμός	
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	παραμέτρος CAN; αλλαγή εύρους; προρυθμισμένη; Ταχύτητα μετάδοσης; Φορά περιστροφής; Node ID



Απόλυτος πολύτροφος κωδικοποιητής με άξονα

RMK0025-C24/E

Διευθυνσιοδότηση		διακόπτης επιλογής διεύθυνσης; 0...126	
Διασυνδέσεις			
Διασύνδεση επικοινωνίας		CAN	
CAN			
Πρωτόκολλο		CANopen	
Εργοστασιακές ρυθμίσεις		Ταχύτητα μετάδοσης: 125 kBit/s	
		ID κόμβου: 32	
Έκδοση		DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος		°C	-40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία		%	98
Βαθμός προστασίας		IP 65; (στο περίβλημα: IP 65; στον άξονα: IP 64)	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
Αντοχή σε κρούσεις			100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις			10 g (10...1000 Hz)
MTTF		[χρόνια]	13
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος		[g]	592,5
Διαστάσεις		[mm]	Ø 58 / L = 110
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο	
Μεγ. περιστροφή, μηχανική		[U/min]	6000
Σχεδίαση άξονα		συμπαγή άξονα	
Διάμετρος άξονα		[mm]	10
Υλικό άξονα		χάλυβας (1.4104)	
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα)		[N]	40
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα)		[N]	110
Φλάντζα σύσφιξης		Φλάντζα στερέωσης	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Preoperational Mode	LED, Πράσινο αναβοσβήνει
		Operational Mode	LED, Πράσινο
		Μήνυμα σφάλματος	LED, Κόκκινο αναβοσβήνει
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης:			