


**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Ανάλυση

8192 βήματα; 16 περιστροφές; 17 Bit

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

απόλυτο

Σύστημα ανίχνευσης

μαγνητικοί

Εφαρμογή

κωδικοποιητής

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

8...32 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 20

Βαθμός προστασίας

III

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Ναι

Μεγ. χρονοκαυστέρηση
εκκίνησης [ms]

500

Χρόνος διευθέτησης [ms]

32



Κωδικοποιητής με συρματοσχοινο

DRAW WIRE ENCODER

Είσοδοι / έξοδοι			
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1	
Έξοδοι			
Αριθμός αναλογικών εξόδων		1	
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]		4...20	
Μεγ. φορτίο [Ω]		500	
Αναλογική έξοδος ακριβείας [%]		0,1	
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης			
Ανάλυση		8192 βήματα; 16 περιστροφές; 17 Bit	
Ακρίβεια / αποκλίσεις			
Ακρίβεια		± 0,02 % FSO	
Επαναληψιμότητα		± 0,006 % FSO	
Λογισμικό / προγραμματισμός			
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων		αρχική θέση; τερματική θέση; κεντρική θέση	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-40...85	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]		-40...85	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]		95; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση)	
Βαθμός προστασίας		IP 64; (στο περίβλημα: IP 65)	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
MTTF [χρόνια]		241	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος [g]		561	
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: χάλυβα; τύμπανο σύρματος: Αλουμίνιο; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμίδιου	
Μεγ. μήκος μέτρησης [mm]		1900	
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος [mm]		150	
Διάμετρος σύρματος [mm]		0,45	
Σύνδεση σύρματος		Ø 5 mm; (τρύπα)	
Ιδιότητες σύρματος		μεγ. ταχύτητα μετατόπισης σύρματος [m /s]	2
		μεγ. επιτάχυνση σύρματος [g]	12
		μεγ. δύναμη έκτασης [N]	5
		μεγ. δύναμη επαναφοράς [N]	3,5

RMS001



Κωδικοποιητής με συρματόσχοινο

DRAW WIRE ENCODER

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12, για αξονική χρήση; κωδικοποίηση: A



- 1 L+
- 2 Αναλογική έξοδος
- 3 L-
- 4 Set2
- 5 Set1