




1 τρύπα



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	4096 βήματα; 4096 περιστροφές; 24 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	CAN

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	απόλυτο
Σύστημα ανίχνευσης	μαγνητικοί
Εφαρμογή	κωδικοποιητής

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	9...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	50...100
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	500
Χρόνος διευθέτησης	[ms]	32

Ἐξοδοί

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Τρόπος κωδικοποίησης	δυναμικά

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	4096 βήματα; 4096 περιστροφές; 24 Bit
---------	---------------------------------------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Επαναληψιμότητα	± 0,001 % FSO
-----------------	---------------



Κωδικοποιητής με συρματόσχοινο

DRAW WIRE ENCODER

Λογισμικό / προγραμματισμός			
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων		παράμετρος CAN; αλλαγή εύρους; προρυθμισμένη; Ταχύτητα μετάδοσης; Φορά περιστροφής; Node ID	
Διασυνδέσεις			
Διασύνδεση επικοινωνίας		CAN	
Πρωτόκολλο		CANopen	
Εργοστασιακές ρυθμίσεις		Ταχύτητα μετάδοσης: 125 kBit/s ID κόμβου: 32	
Έκδοση		DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...80	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...80	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση)	
Βαθμός προστασίας		IP 64; (στο περίβλημα: IP 65)	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
MTTF		[χρόνια]	240
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος		[g]	3684,5
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: χάλυβα; τύμπανο σύρματος: Αλουμίνιο; πλαστικό; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμίδιου	
Μεγ. μήκος μέτρησης		[mm]	10000
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος		[mm]	315
Διάμετρος σύρματος		[mm]	1
Σύνδεση σύρματος		Ø 20,2 mm; (τρύπα)	
Ιδιότητες σύρματος		μεγ. ταχύτητα μετατόπισης σύρματος	[m /s] 2
		μεγ. επιτάχυνση σύρματος	[g] 6
		μεγ. δύναμη έκτασης	[N] 21
		μεγ. δύναμη επαναφοράς	[N] 8
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		ετοιμότητα για λειτουργία	LED, Πράσινο
		Τρόπος λειτουργίας	LED, Πράσινο αναβοσβήνει
		σφάλμα	LED, Κόκκινο αναβοσβήνει




Κωδικοποιητής με συρματόσχοινο

DRAW WIRE ENCODER

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακτινικά; κωδικοποίηση: A



- 1 CAN_GND
- 2 VBBc
- 3 GND (PE)
- 4 CAN_High
- 5 CAN_Low