



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	8192 βήματα; 13 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	δίκτυο μέσω πύλης
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	10

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]	10
Τάση λειτουργίας [V]	5 DC; (Από την πύλη Gateway)
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 150
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min]	6000

Έξοδοι

Τρόπος κωδικοποίησης	Δυαδικός κωδικός
Κωδικό σήμα	Είσοδος δεδομένων; σήματα συμβατά TTL; χρονισμός και χρονισμός (αντίστρ.) από οδηγούς σε RS 485; έξοδος δεδομένων; σύγχρονη σειριακή; σήματα συμβατά TTL, δεδομένα και δεδομένα (αντίστρ.); αυξητικά σήματα; 2 ημιτονοειδή αυξητικά σήματα (A και B) ; μετατόπιση φάσης κατά 90°; 1 Vss 512 περίοδοι σήματος ανά περιστροφή

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	8192 βήματα; 13 Bit
---------	---------------------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	δίκτυο μέσω πύλης
-------------------------	-------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...100
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-30...100
Βαθμός προστασίας	IP 64



Απόλυτος μονόστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RN-8192-E05/R3B

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις		100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις		10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min]		12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm]		1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C]		20
Σχεδίαση άξονα		συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]		10
Υλικό άξονα		χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N]		10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N]		20
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 3 m, PUR		
Κονέκτορας: 1 x M23; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 150 m		
1	+5V Αισθητήρας	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	0V Αισθητήρας	
5	n.c.	
6	n.c.	
7	+5V Up	
8	Παλμός χρονισμού	
9	Παλμός χρονισμού ανεστραμμένο	
10	0V Un	
11	Θωράκιση	
12	B (+)	
13	B (-)	
14	Δεδομένα	
15	A (+)	
16	A (-)	
17	Δεδομένα ανεστραμμένο	