


Απόλυτος μονόστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RMK0013-E24/E



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	8192 βήματα; 13 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας	PROFIBUS DP
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	10

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	απόλυτο
Τύπος περιστροφής	Μονόστροφοι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	100; ((24 V))
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι

Ἐξοδοί

Τρόπος κωδικοποίησης	δυναμικά
----------------------	----------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	8192 βήματα; 13 Bit
---------	---------------------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	κατεύθυνση αρίθμησης τιμών κωδικών; Ανάλυση; σημείο μηδέν; τερματικοί διακόπτες HI και LO; ενδείκτης κίνησης; διαχωρισμός μονόστροφος/ πολυστροφος
------------------------------	--



Απόλυτος μονόστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RMK0013-E24/E

Λειτουργίες διάγνωσης	συναγερμοί; προειδοποιήσεις; κατάσταση; σειριακός αριθμός κωδικοποιητή
Διευθυνσιοδότηση	διακόπτης επιλογής διεύθυνσης; 0...126
Διασυνδέσεις	
Διασύνδεση επικοινωνίας	PROFIBUS DP
PROFIBUS DP	
Πρότυπο μετάδοσης	DPV2
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	98
Βαθμός προστασίας	IP 67; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 67)
Δοκιμές / εγκρίσεις	
Αντοχή σε κρούσεις	100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	10 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια]	13
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	553,5
Διαστάσεις [mm]	Ø 58 / L = 99
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min]	12000
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	10
Υλικό άξονα	χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N]	40
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N]	110
Φλάντζα σύσφιξης	Φλάντζα στερέωσης
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης:	