

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Θέση του σήματος αναφοράς
2 M4 Βάθος 5 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	100 ανάλυση
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	6

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	150

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	HTL
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	50
Συχνότητα μεταγωγής [kHz]	300
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	< 60 s
Διαφορά φάσης A και B [°]	90

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	100 ανάλυση
---------	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-30...85
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	με μόνιμα τοποθετημένο καλώδιο: -30 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-30...100
Βαθμός προστασίας	IP 64



Αυξητικοί κωδικοποιητές με άξονα

RU-0100-I24/A2

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις		100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις		10 g (55...2000 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις [mm]		Ø 58 / L = 46
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min]		12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm]		1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C]		20
Σχεδίαση άξονα		συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]		6
Υλικό άξονα		χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N]		10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N]		20
Φλάντζα σύσφιξης		Φλάντζα συγχρονισμού
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PUR; Αξονικά		
Καφέ	A	
Πράσινο	A ανεστραμμένο	
Γκρι	B	
Ροζ	B ανεστραμμένο	
Κόκκινο	Δείκτης 0	
μαύρο	Δείκτης 0 ανεστραμμένο	
Μπλε	L+ Αισθητήρας	
Λευκό	0V Αισθητήρας	
καφέ/πράσινο	L+ (Up)	
λευκό/πράσινο	0V (Un)	
Μωβ	Βλάβη ανεστραμμένο	
Θωράκιση	Περίβλημα	
Διαγράμματα και γραφήματα		
Διάγραμμα παλμών	Έξοδος A Έξοδος B Δείκτης 0	