


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Σύνδεση διεργασίας

βιδωτή σύνδεση M26 x 1,5

Εφαρμογή

Σχεδίαση

για Ταυ (DIN 2353): QL 22-18-22

Θερμοκρασία μέσου [°C]

0...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar]

30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

20...28 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 80

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s]

15; (Επισημαίνεται οπτικά)

Είσοδοι / εξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

2

Σήμα εξόδου

σήμα μεταγωγής

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Αριθμός ψηφιακών εξόδων

2

Λειτουργία εξόδου

ανοικτή επαφή NO



Επιτηρητής ροής

SAE18BBDGPKG/W/US

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος ροής [l/min]	0...20
Περιοχή ρύθμισης [l/min]	0,4...19,6

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Σημείωση για επαναληψιμότητα	3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	200
Υστέρηση [l/min]	ca. 10
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής]	max. ± 10

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	5; (10%...90%)
----------------------	----------------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	μπουτόν
---------------------------	---------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	Ø 14
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti) Μερική επινικέλωση
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M26 x 1,5

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	10 x LED, πολύχρωμο Ανάλυση 10 % της τελικής τιμής
-----------------	--------------------	--

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό