
# RV6134

## Αυξητικοί κωδικοποιητής με άξονα

RV-1080-I24/L6

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου




1 Θέση του σήματος αναφοράς
2 M3 Βάθος 5 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Χαρακτηριστικά προϊόντος** | | |
| Ανάλυση | | 1080 ανάλυση |
| Σχεδίαση άξονα | | συμπαγή άξονα |
| Διάμετρος άξονα | [mm] | 10 |
| **Ηλεκτρικά δεδομένα** | | |
| Τάση λειτουργίας | [V] | 10...30 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος | [mA] | < 150 |
| **Έξοδοι** | | |
| Ηλεκτρική σχεδίαση | | HTL |
| Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο | [mA] | 50 |
| Συχνότητα μεταγωγής | [kHz] | 300 |
| Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | | < 60 s |
| Διαφορά φάσης A και B | [°] | 90 |
| **Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης** | | |
| Ανάλυση | | 1080 ανάλυση |
| **Συνθήκες περιβάλλοντος** | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -40...100 |
| Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος | | με μόνιμα τοποθετημένο καλώδιο: -40 °C |
| Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία | [%] | 98 |
| Βαθμός προστασίας | | IP 64; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 64) |

# RV6134

## Αυξητικοί κωδικοποιητής με άξονα

RV-1080-I24/L6

| Δοκιμές / εγκρίσεις | | |
|---|---|---|
| Αντοχή σε κρούσεις | | 200 g |
| Αντοχή σε δονήσεις | | 30 g |

| Μηχανικά δεδομένα | | |
|---|---|---|
| Διαστάσεις | [mm] | Ø 58 / L = 46,7 |
| Υλικό κατασκευής | | Αλουμίνιο |
| Μεγ. περιστροφή, μηχανική | [U/min] | 12000 |
| Μεγ. ροπή εκκίνησης | [Nm] | 1 |
| Θερμοκρασία αναφοράς ροπής | [°C] | 20 |
| Σχεδίαση άξονα | | συμπαγή άξονα |
| Διάμετρος άξονα | [mm] | 10 |
| Υλικό άξονα | | χάλυβας (1.4104) |
| Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) | [N] | 10 |
| Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) | [N] | 20 |


## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 6 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 300 m; Ακτινικά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξονικά

| | |
|---|---|
| Καφέ | A |
| Πράσινο | A ανεστραμμένο |
| Γκρι | B |
| Ροζ | B ανεστραμμένο |
| Κόκκινο | Δείκτης 0 |
| μαύρο | Δείκτης 0 ανεστραμμένο |
| Μπλε | L+ Αισθητήρας |
| Λευκό | 0V Αισθητήρας |
| καφέ/πράσινο | L+ (Up) |
| λευκό/πράσινο | 0V (Un) |
| Μωβ | Βλάβη ανεστραμμένο |
| Θωράκιση | Περίβλημα |

## διαγράμματα και γραφήματα

Διάγραμμα παλμών




Περιστροφή σύμφωνα με τους δείκτες του ωρολογιού (κοιτώντας τον άξονα)