


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Σύνδεση διεργασίας

M16 x 1,5

Εφαρμογή

Σχεδίαση

για σωληνώσεις DN 40...DN 100

Μέσο

Νερό

Σημείωση για μέσο

Καθαρό νερό χωρίς ακαθαρσίες και πρόσθετα.

Οι ακαθαρσίες/ συγκεντρώσεις στην ακίδα του αισθητήρα επηρεάζουν την ακρίβεια μέτρησης.

Εξετάζετε σποραδικά την ακίδα του αισθητήρα για επικαθήσεις.

Αν χρειάζεται, καθαρίζετε την με ένα μαλακό πανί και με καθαριστικό με βάση το ξύδι.

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

30

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

20...28 DC; (Κατά SELV/PELV)

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 80

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης

[s]

15; (Επισημαίνεται οπτικά)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

2



Επιτηρητής ροής

SAM16BBDGNGK/W/US-100


Σήμα εξόδου	σήμα μεταγωγής	
Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2	
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO	
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5	
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος ροής [cm/s]	3...150	
Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...147	
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Σημείωση για επαναληψιμότητα	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)	
Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	200	
Υστέρηση [cm/s]	ca. 10	
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής]	max. ± 10	
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης [s]	1...5	
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	μπουτόν	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής	PBT-GF20	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti) Μερική επινικέλωση	
Σύνδεση διεργασίας	M16 x 1,5	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	10 x LED, πολύχρωμο Ανάλυση 10 % της τελικής τιμής
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
BK =	Μπλε
WH =	μαύρο
	Λευκό