


Μετρητής πεπιεσμένου αέρα

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1	
Εύρος μέτρησης	0,6...143,9 m/s	8...2011 m³/h
Σύνδεση διεργασίας	Φλάντζα DN65 κατά: DIN EN 10220	

Εφαρμογή

Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές	
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας	
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-10...60	
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar]	64	
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [MPa]	6,4	
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16	
Αντοχή σε πιέσεις [MPa]	1,6	

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)	
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 80	
Βαθμός προστασίας	III	
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι	
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s]	1	

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
----------------------------	--

Είσοδοι

Είσοδοι	μηδενισμός μετρητή
---------	--------------------



Μετρητής πεπιεσμένου αέρα

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Έξοδοι		
Σήμα εξόδου	σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; παλμικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες)	
Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2	
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)	
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5	
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	150; (ανά έξοδο)	
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1	
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]	4...20; (διαβαθμιζόμενο)	
Μεγ. φορτίο [Ω]	500	
Παλμική έξοδος	Μετρητής ποσοτήτων κατανάλωσης	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος μέτρησης	0,6...143,9 m/s	8...2011 m³/h
Περιοχή ένδειξης	1,2...172,7 m/s	16...2413 m³/h
Σε βήματα των	0,1 m/s	1 m³/h
Επιτήρηση πίεσης		
Εύρος μέτρησης [bar]	-1...16	
Περιοχή ένδειξης [bar]	-1...20	
Ανάλυση [bar]	0,05	
Σημείο ενεργοποίησης SP [bar]	-0,92...16	
Σημείο απενεργοποίησης rP [bar]	-1...15,92	
Αναλογικό αρχικό σημείο [bar]	-1...12,8	
Αναλογικό τελικό σημείο [bar]	2,2...16	
Σε βήμα [bar]	0,01	
Επιτήρηση ογκομετρικής ποσότητας ροής		
Εύρος μέτρησης	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Περιοχή ένδειξης	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Σημείο ενεργοποίησης SP	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
Συντελεστής παλμών	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
Σε βήμα	0,0001 m³	0,005 scf
Μήκος παλμού [s]	0,002...2	
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Εύρος μέτρησης	-10...60 °C	14...140 °F
Περιοχή ένδειξης	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Ανάλυση	0,2 °C	0,5 °F
Σημείο ενεργοποίησης SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Σημείο απενεργοποίησης rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Αναλογικό αρχικό σημείο	-10...46 °C	14...114,8 °F
Αναλογικό τελικό σημείο	4...60 °C	39,2...140 °F
Σε βήμα	0,1 °C	0,1 °F



Μετρητής πεπιεσμένου αέρα

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης)	κατηγορία 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); κατηγορία 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; ποιότητα αέρα κατά ISO 8573-1:2010; συνθήκες αναφοράς: μήκος σωλήνα εισαγωγής >= 113 cm μήκος σωλήνα εξαγωγής >= 15 cm; θερμοκρασία αναφοράς: 18..26 °C; στάνταρ παροχή 8...1155 m³/h; (στάνταρ παροχή DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.)	
Επιτήρηση πίεσης		
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής]	± 0,2	
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% της τελικής τιμής]	< ± 0,5; (BFSL = καλύτερα ταιριασστή ευθεία γραμμή)	
Μέγιστος ΣΘ του εύρους [% MEW / 10 K]	± 0,3	
Μέγιστος ΣΘ του μηδενικού σημείου [% MEW / 10 K]	± 0,1	
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Ακρίβεια [K]	± 0,5; (Κατά τη ροή υλικού μέσου στα όρια του εύρους μετρήσεων ροής)	
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης [s]	0,1; (dAP = 0)	
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP	0...5	
Επιτήρηση πίεσης		
Χρόνος απόκρισης [s]	0,05	
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s]	T09 = 0,5	
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; έξοδος ρεύματος/παλμών; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης; αθροιστή	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9 CDV	
Προφίλ	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας	8	
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας	2	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	7,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1537

Μετρητής πεπιεσμένου αέρα

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Σύνδεση



OUT1/IO-Link:	Έξοδος μεταγωγής ροή Έξοδος μεταγωγής θερμοκρασία Έξοδος μεταγωγής πίεση Παλμική έξοδος μετρητής ποιότητας έξοδος σήματος Μετρητής προεπιλογής
OUT2/InD:	Έξοδος μεταγωγής ροή Έξοδος μεταγωγής θερμοκρασία Έξοδος μεταγωγής πίεση Αναλογική έξοδος ροή Αναλογική έξοδος θερμοκρασία Αναλογική έξοδος πίεση έξοδος σήματος Μετρητής προεπιλογής Παλμική έξοδος μετρητής ποιότητας Είσοδος μηδενισμός μετρητή