


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFM12ABB

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας M12 x 1

Εφαρμογή

Μέσο Υγρά; Αέρια; Επιθετικά μέσα

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0200

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 200...2000

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 200...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Αέρια

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Συνθήκες περιβάλλοντος


Βαθμός προστασίας IP 67



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFM12ABB

Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος	M12 x 1
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4539 / 904L)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4539 / 904L)
Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 2 x AMF 30
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 2 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Σύνδεση	



Χρώματα κλώνων :	
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι