


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFM12ABH/6M/PH

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας M12 x 1

Εφαρμογή

Μέσο Υγρά; Αέρια; Επιθετικά μέσα

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0200

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 200...2000

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Αέρια

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Περιβλήμα Με σπείρωμα



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFM12ABH/6M/PH

Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος		M12 x 1
Υλικό κατασκευής		Hastelloy C-4 (2.4610)
Υλικά σε επαφή με το μέσο		Hastelloy C-4 (2.4610)
Σύνδεση διεργασίας		M12 x 1

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα Τσιμούχες: 2 x AMF 30


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 6 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι