


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR14ABT/US-100

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας	G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
--------------------	--------------------------

Εφαρμογή

Μέσο	Υγρά; Αέρια; Επιθετικά μέσα
------	-----------------------------

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30
-------------------	-------	----

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0200
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
------------------	--------	---------

Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	200...2000
------------------	--------	------------

Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	200...800
--------------------	--------	-----------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Αέρια

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης


SFR14ABT/US-100

Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	τιτάνιο (3.7235)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	τιτάνιο (3.7235)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα


Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 2 x AMF 30

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m	



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι