


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
--------------------	--------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Μέσο	Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30

Υγρά

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0200
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Υγρά**

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	100...2000
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	100...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις


Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
----------------------------	----



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABH

Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	2...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	2...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	2...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		Hastelloy C-22 (2.4602)
Υλικά σε επαφή με το μέσο		Hastelloy C-22 (2.4602)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Τσιμούχες: 2 x AMF 30
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Σύνδεση		



Χρώματα κλώνων :	
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι