
SF0713

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFG18ABBE1

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Σύνδεση διεργασίας		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30
Υγρά		
Εφαρμογή		επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αέρια		
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου		VS 0200 Exi
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	200...2000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10

SF0713


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFG18ABBE1

Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Κυλινδρικό
Διαστάσεις	[mm]	Ø 18
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι