


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFM12ABBE1

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SF121A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας M12 x 1

Εφαρμογή

Εφαρμογή επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 30

Υγρά

Εφαρμογή επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0200 Exi

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 200...2000

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 200...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 15

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 1...10

Αέρια


Χρόνος απόκρισης [s] 1...10



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFM12ABBE1

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Βαθμός προστασίας	IP 67
Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος	M12 x 1
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Σύνδεση	



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι