SF0705


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR14ABBE1

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SF221A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Σύνδεση διεργασίας		G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30
Υγρά		
Εφαρμογή		επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αέρια		
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου		VS 0200 Exi
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
Αέρια		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	200...2000
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	200...800
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10

SF0705


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR14ABBE1

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Βαθμός προστασίας	IP 67
Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	

Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι