
SF0707

Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR14AACE1

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Σύνδεση διεργασίας		G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	5
Υγρά		
Εφαρμογή		επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου		VS 0200 Exi
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	0...60
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	0...20
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	7
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	2...20
Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	2...20
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		PTFE
Υλικά σε επαφή με το μέσο		PTFE
Σύνδεση διεργασίας		G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

SF0707


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR14AACE1

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι