


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFM12ZBB/6M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
--------------------	---------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
----------	-----------------------------

Μέσο	Υγρά; Αέρια
------	-------------

Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30
-------------------------	----

Υγρά

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
----------	-----------------------------

Θερμοκρασία μέσου [°C]	0...120
------------------------	---------

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	0...100
------------------------	---------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0200
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
-------------------------	---------

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60
---------------------------	--------

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	200...2000
-------------------------	------------

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	200...800
---------------------------	-----------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
----------------------------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Αέρια

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος


Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFM12ZBB/6M

Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος	M12 x 1
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	M12 x 1
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τσιμούχες: 2 x AMF 30
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 6 m; 5 x 0,34 mm ²	
Σύνδεση	



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι