


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABBE1/US-100

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SF320A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
--------------------	--------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30

Υγρά

Εφαρμογή	επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	200...2000
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	200...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
----------------------------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------

Αέρια

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------




Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης


SFR12ABBE1/US-100

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Βαθμός προστασίας	IP 67
Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι