


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12AACE1

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Εφαρμογή επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 5

Υγρά

Εφαρμογή επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου VS 0200 Exi

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s] 0...60

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] 0...20

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min] 7

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s] 2...20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα Με σπείρωμα

Υλικό κατασκευής PTFE

Υλικά σε επαφή με το μέσο PTFE

Σύνδεση διεργασίας G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ




Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12AACE1

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι