


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
--------------------	--------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
----------	----------------------------

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	40
-------------------	-------	----

Υγρά

Εφαρμογή	επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1
----------	----------------------------

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0200 Exi
----------------------------	-------------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης**Υγρά**

Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...300
------------------	--------	---------

Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	200...2000
------------------	--------	------------

Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	200...800
--------------------	--------	-----------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
------------------	-----	--------



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABBE1

Υγρά		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Σύνδεση		



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι