


## Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR14ABBE0

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SF211A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας

G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

## Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επικίνδυνη περιοχή ζώνης 0

Θερμοκρασία μέσου [°C]

-20...60

Αντοχή σε πιέσεις [bar]

300

## Υγρά

Εφαρμογή

Επικίνδυνη περιοχή ζώνης 0

Θερμοκρασία μέσου [°C]

-20...60

## Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]

-20...60

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου

VS 0200 Ex i

## Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

## Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]

3...300

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]

3...60

## Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]

200...2000

Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]

200...800

## Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]

15

## Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]

1...10

## Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s]


1...10



## Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR14ABBE0

|                                                                              |     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Αέρια                                                                        |     |                                   |
| Χρόνος απόκρισης                                                             | [s] | 1...10                            |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                                                       |     |                                   |
| Βαθμός προστασίας                                                            |     | IP 67                             |
| Μηχανικά δεδομένα                                                            |     |                                   |
| Περίβλημα                                                                    |     | Με σπείρωμα                       |
| Υλικό κατασκευής                                                             |     | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
| Υλικά σε επαφή με το μέσο                                                    |     | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
| Σύνδεση διεργασίας                                                           |     | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα          |
| Παρατηρήσεις                                                                 |     |                                   |
| Τμχ συσκευασίας                                                              |     | 1 τμχ                             |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                                                      |     |                                   |
| Καλώδιο: 2 m, TPE-S; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |     |                                   |
| Σύνδεση                                                                      |     |                                   |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| BK = | μαύρο            |
| WH = | Λευκό            |
| GY = | Γκρι             |