


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABA/US-100

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SF5200 ή SF5201

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
--------------------	--------------------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Μέσο	Υγρά; Αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	30

Υγρά

Εφαρμογή	Περιοχή υψηλών θερμοκρασιών
Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80

Αέρια

Θερμοκρασία μέσου [°C]	-25...80
------------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου	VS 0200
----------------------------	---------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Υγρά

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	3...300
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	3...60

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης [cm/s]	200...2000
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s]	200...800

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας [K/min]	15
----------------------------	----

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------


Υγρά

Χρόνος απόκρισης [s]	1...10
----------------------	--------


Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12ABA/US-100

Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	1...10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Τσιμούχες: 2 x AMF 30
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m		



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό
GY =	Γκρι