




1 ροπή σύσφιξης μεγ. 30 Nm

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Μήκος ράβδου L	[mm]	30
Σύνδεση διεργασίας		G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα

Εφαρμογή

Μέσο		Υγρά; Επιθετικά μέσα
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	5...70
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30

Υγρά

Θερμοκρασία μέσου	[°C]	5...70
-------------------	------	--------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου		VS3000
----------------------------	--	--------

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Μήκος ράβδου L	[mm]	30
Υγρά		
Περιοχή ρύθμισης	[cm/s]	3...60
Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	3...40

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	7
--------------------	---------	---

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος απόκρισης	[s]	2...20
------------------	-----	--------

Υγρά

Χρόνος απόκρισης	[s]	2...20
------------------	-----	--------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[χρόνια]	8213

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	55
-------	-----	----



Αισθητήρας ροής για σύνδεση σε μονάδα αξιολόγησης

SFR12XBK/US-100

Περίβλημα	Με σπείρωμα
Υλικό κατασκευής	κεραμικό (99,7 % Al ₂ O ₃)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	κεραμικό (99,7 % Al ₂ O ₃)
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	45

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα Τσιμούχες: 1, PTFE


Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις Για στεγανοποίηση χρησιμοποιήστε τη παρεχόμενη τσιμούχα PTFE.


Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m



Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 BK = μαύρο
 WH = Λευκό
 GY = Γκρι